

**Garant****VCGW 160412 FN, MKD, Eggutförande: NS****Beställningsdata**

Ordernummer	266004 NS
GTIN	4062406096328
Artikelklass	21L

**Beskrivning****Utförande:**

**MKD** - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånarytare för syntetiska material (PMMA, POM, akryl etc.).

**Användningsdata:**

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

**Rekommendation:**

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrhänger.

**Teknisk beskrivning**

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Matning $f$	0,005 - 0,04 mm/v
Skärmaterial	MKD
Eggutförande	NS

Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 1400 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	MKD
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	VCGW 160412 FN
Antal byten/skär	1
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning