

KERN**Plattformsvåg, typ EOC, maximal kapacitet: 60Lkg**

Beställningsdata

Ordernummer	479606 60L
GTIN	4045761192300
Artikelklass	47D

Beskrivning

Utförande:

- **Robust plattformsvåg av rostfritt stål, kan användas som paket-, industri- och räknevåg.**
- **Tvåområdesvåg med automatisk omkoppling av avläsningen (noggrannare avläsning i vägningens område undre hälft).**
- **Displayenhet med sifferhöjd 24 mm, även fristående från plattformen, kan placeras och monteras med en böjlig kabel.**
- **Hög rörlighet tack vare batteridrift som tillval och kompakt utförande.**
- **En optisk och akustisk signal ger stöd vid portionering, dosering och sortering inom toleransområdet.**
- **Procentbestämning: Möjliggör invägning mot ett föreskrivet värde (100 %) och fastställande av avvikelser från detta börvärde.**
- **Antal: Snabb bestämning av stora antal med hjälp av en enkel räknefunktion. Referensantal kan väljas, 5, 10, 25, 50 stycken.**
- **Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannhet (erforderlig kontrollvikt på förfrågan).**

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter, bordsfot inklusive vägghållare, arbetskyddshuv.

Teknisk beskrivning

insvängningstid	2 s
minimal styckevikt	20 g
tillverkarens beteckning	Typ EOC
avläsning i övre vägningsområde	20 g
Kalibrering	K2
avläsning	10 g
maximal kapacitet	0 - 60 kg
vågplattans mått	500×400 mm
reproducerbarhet	20 g
nettovikt	9 kg
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Nätdriven
datautgång	RS232C-gränssnitt
Produktslag	Plattformsvåg

Tjänster

KalibreringVåg maximal kapacitet 100 kg	027700 100
DAkKS-kalibreringVåg maximal kapacitet 180	027710 180