

**KERN****Plattformsvåg, typ IOC med kalibreringsgodkännande, maximal kapacitet: 150kg**

## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 479608 150    |
| GTIN         | 4045761207196 |
| Artikelklass | 47D           |

## Beskrivning

### Utförande:

- **Robust plattformsvåg av rostfritt stål, kan användas som paket-, industri- och räknevåg.**
- **Tvåområdesvåg med automatisk omkoppling av avläsningen (noggrannare avläsning i vägningsområdets undre hälft).**
- **Displayenhet med sifferhöjd 24 mm, även fristående från plattformen, kan placeras och monteras med en böjlig kabel.**
- **Hög rörlighet tack vare batteridrift som tillval och kompakt utförande.**
- **En optisk och akustisk signal ger stöd vid portionering, dosering och sortering inom toleransområdet.**
- **Procentbestämning: Möjliggör invägning mot ett föreskrivet värde (100 %) och fastställande av avvikelser från detta börvärde.**
- **Antal: Snabb bestämning av stora antal med hjälp av en enkel räknefunktion. Referensantal kan väljas, 5, 10, 25, 50 stycken.**
- **Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannhet (erforderlig kontrollvikt på förfrågan).**

Plattformsvåg **med kalibreringsgodkännande** (som tillval kan kalibrering beställas under nr 479609.) Många olika datagränssnitt (tillval) möjliggör bekväm överföring av vägningsuppgifterna. Som tillval kan recept levereras: Separat minne för tarakärlets och receptingrediensernas vikt (netto-total).

### Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive nätadapter, bordsfot inklusive vägghållare, arbetsskyddshuv.

**Specialtillbehör:**

Sond nr 479609 storlek 300

**OBS!:**

För en korrekt kalibrering krävs vågens uppställningsplats. Beställ även kalibrering nr 479609 och uppge uppställningsplatsen.

## Teknisk beskrivning

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| avläsning                       | 20 g              |
| insvängningstid                 | 2 s               |
| Kalibrering                     | Pris på förfrågan |
| avläsning i övre vägningsområde | 50 g              |
| reproducerbarhet                | 50 g              |
| maximal kapacitet               | 0 - 150 kg        |
| vågplattans mått                | 500×400 mm        |
| minimal styckevikt              | 50 g              |
| nettovikt                       | 5,2 kg            |
| tillverkarens beteckning        | Typ IOC           |
| IP-skyddsklass                  | IP 65             |
| Energiförsörjning               | Nätdriven         |
| datautgång                      | RS232C-gränssnitt |
| Produktslag                     | Plattformsvåg     |

## Tjänster

|   |            |
|---|------------|
| KalibreringVåg maximal kapacitet 150 kg   | 027700 150 |
| DAkS-kalibreringVåg maximal kapacitet 180 | 027710 180 |