

Garant**Linvagn, Typ: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	918601 12
GTIN	4062406098070
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Stativ och **påbyggnad** av fyrkantstålrör med botten av stålplåt. Upphängningsslitsar i stativet på fram- och baksidan (50 mm raster) för infästning av hyllplan, flerfunktionsskena etc. i storlek 1 000 mm. **Gänghylsor** på stativets insida för montering av perforerade paneler. **4 svängbara hjul** (2 med parkeringsbroms, Ø **125 mm**) med spårfri löpbaneläggning av polyuretan, rullgrade nav och ett stort skjuthandtag med 2K-Haptoprene®-mantel svarar för en säker hantering.

Användningsdata:

Kan förses med avläggsskivor, lådlistor, ritningshållare, Multifix-skena, tvärbalk och perforerade paneler i storlek 1000.

leveransinnehåll:

1× 918590 storlek 1700 materialvagn,
1× 918603 storlek 950 tvärbalk,
6× 918604 storlek 75 extrakrok 75 mm,
6× 918604 storlek 150 extrakrok 150 mm.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

Teknisk beskrivning

vikt	40 kg
antal svängbara hjul med broms	2
Bredd	1100 mm
Monteringsraster	50 mm
Material rullar	Spårfri polyuretan-löpbeläggning
maximal bärförmåga	200 kg
Ø hjul	125 mm
bredd utan handtag	1000 mm
Djup	700 mm
invändig bredd	920 mm
Typ	1700/12
antal svängbara hjul utan broms	2
effektiv höjd	1370 mm
höjd	1700 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Höjdställning i raster	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Linvagn

Tillbehör

Skjuthandtag Färg BLACK	920135 BLACK
Extra krok Effektiv längd 150 mm	918604 150
Svängbart hjul Typ 1	920137 1
Tvärbalk passar till effektiv bredd 920 mm	918603 920
Skjuthandtag Färg BLUE	920135 BLUE
Svängbart hjul Typ 2	920137 2

Extra krok Effektiv längd 75 mm

918604 75