

Garant GRIDLINE

Tillbehörsskåp med slagdörrar med skyddskant, 26×20G, höjd: 1025mm**Beställningsdata**

Ordernummer	932110 1025
GTIN	4062406098292
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktyg tillbehörsskåp i 30 × 28G. Med slagdörrar, centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Med skyddskant på tre sidor och räfflad gummimatta.

En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörr antracit RAL 7016,

pulverbelagda. Utdragslådans stomme och utdragshylla går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Passande utdragslådor 26×20G.

Teknisk beskrivning

Bredd	750 mm
Djup	700 mm
höjd	1025 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja

vikt	65 kg
effektiv höjd	850 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x20G
Produktslag	Maskintillbehörsskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ HU12	914226 HU12
Täckskiva av stålplåt med skyddskant på 3 sidor Dimension i G 30X28	951970 30X28
Hyllmatta av räfflat gummi Dimension i G 30X28	951975 30X28