

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 0810/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260341 0810/07
GTIN	4062406099138
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Spännhöjd $L_2$	9 mm
totallängd $L$	100 mm
Huvudängd $L_1$	22,4 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Halsbredd $L_4$	8,4 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
ISO-kod hållare	A0810H SDQCR/L07
Inställningsvinkel $\kappa$	107,5 grad
Mittförskjutning $L_3$	6,4 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{\min}$	12,5 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Effektivt djup $T$	3 mm
Skaftdiameter $D_s$	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500