

**Garant****CPHX 060210 ER, HB7705, Typ: HART**

## Beställningsdata

Ordernummer	212558 HART
GTIN	4062406099176
Artikelklass	21A

## Beskrivning

### Utförande:

- Vändskär med förbättrad Wiper-geometri för en effektivare bearbetningsprocess i sänk- och formtillverkning.
- Extrem tidsbesparing möjlig tack vare stort radsprång och hög tandmatning.
- Fräsvändskär med radiell och axiell Wiper-geometri.

Rundgångsnoggrannhet  $\pm 0,020$  mm.

### Rekommendation:

Vid rena planfräsoperationer ska  $V_c$  minskas med 30 %.

### OBS!:

Användningsriktvärden för  $a_e$  0,2 mm.

$L_{wa}$  anger den axiella Wiper-längden.

$L_{wr}$  anger den radiella Wiper-längden.

## Teknisk beskrivning

Typ	HÅRD
Hörnradie	1 mm
Vändskärstjocklek S	2.38 mm

ISO-kod vändskär	CPHX 060210 ER
Sort	HB7705
Skärmaterial	VHM
Längd Wiper axiellt	0,5 mm
Längd Wiper radiellt	0,8 mm
Skärradie $R_1$	1 mm
Matning $f_z$ i stål < 65 HRC	0,15 mm
Antal byten/skär	2
Beläggning	TiC
Produktslag	Vändskär för fräsning