

Garant**Stickstålsplatta neutral, HU9310, Spårbredd w: 1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273298 1,5
GTIN	4062406099367
Artikelklass	21H

Beskrivning**Användningsdata:**

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

Teknisk beskrivning

Matning f	0,04 mm/v
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,15 mm
Spårbredd w	1,5 mm
Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HU9310
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral

Produktslag

Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	380 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	360 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	280 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		