



## Pendelupplag inställbart Plan, utvändig gänga, gängaM: M20



### Beställningsdata

Ordernummer	370065 M20
GTIN	2050001961945
Artikelklass	37K

### Beskrivning

#### Utförande:

Kula av kullagerstål.

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

#### Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

#### OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

### Teknisk beskrivning

Längd 1	27,3 mm
Utvändig diameter $D_1$	20 mm
gängaM	M20
Kragens längd $L_2$	50 mm
maximal belastning (statiskt)	90 kN
Nyckelvidd SW	30 mm
Produktslag	Pendelupplägg

