



Spännhakfäste, längd L: 100mm



Beställningsdata

Ordernummer	370083 100
GTIN	2050001962065
Artikelklass	37K

Beskrivning

Användningsdata:

För styrning och höjning av **slipade** spännhakar.

Teknisk beskrivning

gängaM	M12
Utvändig-Ø D	40 mm
Ø D _{F7}	25 mm
maximalt vridmoment	49 Nm
Produktslag	Spännsystem för anordningar