

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, MF: M33X3,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130000 M33X3,5
GTIN	4045197999849
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Celotna dolžina L	180 mm
Standard	DIN 376
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX

Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Globine navoja	99 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Število rezil Z	4
Ø navoja	33 mm
4-kotno držalo □	20 mm
Ø osnovne izvrtine	29,5 mm
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	25 mm
Korak navoja	3,5 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M33 × 3,5
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri