

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261119 25/11
GTIN	4062406099855
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	269028 7
Spännhöjd L_2	23 mm
Mittförskjutning L_3	17 mm
Passande vändskär	VB.. 1103..
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	31,5 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	E25S SVUBR/L 11
Huvudängd L_1	23 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
totallängd L	250 mm
Skaftdiameter D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång