

**Garant****ER-hylschuckar Form ADB, BT 40 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	302765 40
GTIN	4062406100261
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad.

- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut.**
- **Spännmuttern finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut).**
- **Optimala slitageegenskaper resp. momentöverföring genom den belagda precisionsspännmuttern.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive ER-hylsmutter.

**Specialtillbehör:**

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**OBS!:**

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	63 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
Reserv ER-spännmutter	40

ER-chucknyckel	40
spännvidd	3 - 26 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	3-26 mm
fäste	BT 40 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

## Tillbehör

ER-hylsmutterför HiRunER-spänntångchuck för ER 40	309617 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308990 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308990 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm	308990 23
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308990 13
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309419 8
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309419 10
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	309040 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	308990 18
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	309040 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	309040 20
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 22 mm	309419 22
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	309040 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	309040 16
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	309040 4
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308992 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm	309040 26
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309419 14
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 10 mm	309449 10
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309419 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308990 9
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309419 9
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	309040 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm	308990 21
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	308992 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308990 10
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 25 mm	308992 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	309040 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm	309040 24
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308990 8
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	309419 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	308990 17
	309419 16

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 11 mm

309419 11

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40

308820 40

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm

309040 12

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm

309040 18

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm

308990 26

ER-hylsmutterHigh Speed för ER 40

309610 40

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40

308760 40

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm

309040 9

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm

308990 15

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm

308992 14

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm

308990 24

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm

309040 5

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 18 mm

308992 18

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 22 mm

308992 22

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm

309419 7

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm

309040 10

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm

308990 19

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm

309040 23

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm

308992 10

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm

308990 14

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm

308990 11

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm

308990 16

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm

308992 8

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm

308990 20

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40

308790 40

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm

308990 12

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308990 6
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm	309040 25
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309419 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	309040 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm	308990 22
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 25 mm	309419 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm	309040 22
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	309419 18
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	309040 17
ER-glidlagerhylsmutter för ER 40	309612 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308990 7
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm	309040 21
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	309040 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm	308990 25
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308992 12
ER-hylsmutter för ER 40	309580 40
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308992 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	309040 19