

Garant**ER-hylschuckar Form ADB, BT 50 kort, för ER-spännhylsstorlek: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	302818 20
GTIN	4062406100346
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad.

- **Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut.**
- **Spännmuttern finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut).**
- **Optimala slitageegenskaper resp. momentöverföring genom den belagda precisionsspännmuttern.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

OBS!:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 1 - 13 mm

utkragningslängd A-mått: 80 mm

Utvändig-Ø D: 34 mm

Reserv ER-spännmutter: 20

ER-chucknyckel: 20

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	34 mm
utkragningenslängd A-mått	80 mm
spännvidd	1 - 13 mm
ER-chucknyckel	20
Reserv ER-spännmutter	20
Spännhylsa D ₁	1-13 mm
fäste	BT 50 kort
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

Fasta u-nycklar nyckelvidd 25 mm	613300 25
----------------------------------	-----------