

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261327 8/05
GTIN	4062406100575
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	5 mm
Halsbredd L ₄	6 mm
ISO-kod hållare	E08F SVJCR/L05
Mittförskjutning L ₃	3 mm
Skruvsats förvändskär	269028 26
Spännhöjd L ₂	7,5 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	8 mm
totallängd L	80 mm
Huvudängd L ₁	26 mm
Inställningsvinkel κ	142 grad
Passande vändskär	VC.. 0501..
Skaftdiameter D _s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja

Användning

Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång