

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261327 16/11
GTIN	4062406100650
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	22 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
Skruvsats för vändskär	269028 27
totallängd L	200 mm
Mittförskjutning L_3	2 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Inställningsvinkel κ	142 grad
Huvudängd L_1	31,4 mm
ISO-kod hållare	E16R SVJCR/L11
Halsbredd L_4	9,5 mm
Spännhöjd L_2	15 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång