

**Weldonhållare Form AD, BT 30 kort, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302597 12
GTIN	4062406100094
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

Reservspännskruv nr 309900	12
Utvändig-Ø D	42 mm
utkragningslängd A-mått	55 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	12 mm
fäste	BT 30 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

## Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308765 30
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308760 30
Dragtapp 60°tätad passar för konor 30	308785 30
Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 12 mm	309900 12