

**Weldonhållare Form AD, BT 30 kort, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302597 20
GTIN	4062406100711
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	52 mm
utkragningslängd A-mått	70 mm
Reservspännskruv nr 309900	20
Spännhylsa D ₁	20 mm
fäste	BT 30 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308760 30
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308765 30
Dragtapp 60°tätad passar för konor 30	308785 30
Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 20 mm	309900 20