

**Garant****Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261328 16/11
GTIN	4062406100698
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Spännhöjd $L_2$	15 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
Vändskärsstorlek	11 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
Huvudängd $L_1$	16,5 mm
Mittförskjutning $L_3$	11 mm
totallängd $L$	200 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	21 mm
ISO-kod hållare	E16R SVUCR/L11
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång