

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, MF: M26X0,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130000 M26X0,5
GTIN	4045197999245
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20

Korak navoja	0,5 mm
Standard	DIN 376
Število rezil Z	4
Celotna dolžina L	140 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Ø navoja	26 mm
Ø osnovne izvrtine	25,5 mm
Globine navoja	78 mm
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	18 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M26×0,5
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri