

**XNEX 080610 Högmatning, HBM20, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	215117 UNI
GTIN	4062406103217
Artikelklass	22A

Beskrivning**Utförande:**

Ensidig treskärs hårdmetallvändskärspatta med speciell **högmatningsgeometri**.

Programmeringsradie vid $a_{p,max}$ lika med 2,4 mm.

6 eggar svarar för god ekonomi genom lågt pris per egg.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

$a_e = 0,6 \times D$ / $a_p = 0,8$ mm.

maximalt sågdjup $a_{p,max}$: 1 mm

Vändskärstjocklek S: 6.35 mm

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Hörnradie	1 mm
Vändskärstjocklek S	6.35 mm
ISO-kod vändskär	XNEX 080610
Sort	HBM20

Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1 mm
Antal byten/skär	6
Beläggning	CVD
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	280 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	95 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		