


Garant**Fräsvändskär Ø 12 mm stympad kon, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	212764 ALU
GTIN	4062406103125
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

· **Radie-, rundgångs- och repeter Noggrannhet. $\pm 0,015$ mm.**

Matning f_z i kortspånande aluminium: 0,1 mm

Sort: HU7810

Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Sort	HU7810
Hörnradie	1 mm
Skärmaterial	VHM
Radie Wiper axiellt	25 mm
Radie Wiper radiellt	50 mm
Skärradie R_1	1 mm

Skärlängd L_c	6 mm
Matning f_z i kortspånande aluminium	0,1 mm
Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning