

**Garant**
**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, MF: M8X1**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130000 M8X1
GTIN	4045197997951
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø navoja	8 mm
Število rezil Z	3
Celotna dolžina L	90 mm
Globine navoja	24 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	8 mm
Število vpenjalnih utorov	3
4-kotno držalo □	6,2 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G

Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Ø osnovne izvrtine	7 mm
Standard	DIN 371
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	1 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M8×1
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri