


**Garant****Fräsvändskär Ø 32 mm stympad kon, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	212799 ST1400
GTIN	4062406103354
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

**Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.**

· **Radie-, rundgångs- och repeter noggrannhet.  $\pm 0,015$  mm.**

Matning  $f_z$  i stål < 60 HRC: 0,15 mm

Sort: HB4015

**Teknisk beskrivning**

Typ	ST1400
Sort	HB4015
Hörnradie	4 mm
Skärmaterial	VHM
Radie Wiper axiellt	32 mm
Radie Wiper radiellt	64 mm
Skärradie $R_1$	4 mm

Skärlängd $L_c$	16 mm
Matning $f_z$ i stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,22 mm
Matning $f_z$ i stål < 60 HRC	0,15 mm
Antal byten/skär	1
Beläggning	TiN
Produktslag	Vändskär för fräsning