

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, MF: M46X0,75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130000 M46X0,75
GTIN	4045197625489
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø navoja	46 mm
Ø držala D _s	36 mm
Standard	DIN 376
Celotna dolžina L	250 mm
4-kotno držalo □	29 mm
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	0,75 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G

Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Globine navoja	138 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Število rezil Z	4
Ø osnovne izvrtine	45,25 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M46×0,75
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri