

Garant**Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaft- / spårbredd w: 25/1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273750 25/1,5
GTIN	4045197720030
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Teknisk beskrivning

Skrubar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Spårbredd w	1,5 mm
Huvudängd L_1	29 mm
Stickdjup t_{max}	4,5 mm
Funktionsbredd L_4	26,5 mm
totallängd L	150 mm
Skaftbredd b	25 mm
Användning	Höger
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 6	279815 6
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600