

**Garant****Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaft- / spårbredd w: 16/1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273751 16/1,5
GTIN	4045197720054
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**Teknisk beskrivning**

Skrubar	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Funktionsbredd $L_4$	16 mm
Huvudängd $L_1$	26 mm
Stickdjup $t_{\text{max}}$	4,5 mm
Spårbredd w	1,5 mm
totallängd L	100 mm
Skaftbredd b	16 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Kläm-skruv Typ 4

279815 4

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara  
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500