

**Garant****Verkt ygsh allare f r kopierfr sar med g nga, SK 50, G nga M × L ngd L1:  
M16X100****Best llningsdata**

Ordernummer	301304 M16X100
GTIN	4062406105624
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utf rande:**

Koniskt utf rande.

**Anv ndningsdata:**

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

**Specialtillbeh r:**

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

L <sub>2</sub>	10 mm
H�ldiameter D <sub>1</sub> tolerans IT6	17 mm
Effektiv l�ngd L <sub>1</sub>	100 mm
utkragningsl�ngd A-m�tt	119 mm
� D <sub>2</sub>	29 mm
g�ngaM	M16×100
Utv�ndig-� D	36 mm
f�ste	SK 50
H�llare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 20000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

## Tillbehör

Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Momentnyckelmed omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 50	308720 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50