

**Garant****Verktvghållare för kopierfräsar med gänga, SK 50, Gänga M × Längd L1:  
M12X100****Beställningsdata**

Ordernummer	301304 M12X100
GTIN	4062406105594
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Koniskt utförande.

**Användningsdata:**

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	33 mm
utkragningslängd A-mått	119 mm
gängaM	M12×100
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Håldiameter D <sub>1</sub> tolerans IT6	12,5 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	100 mm
L <sub>2</sub>	10 mm
fäste	SK 50
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 20000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

## Tillbehör

DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Momentnyckelmed omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 50	308720 50