

Garant**Verkt ygsh allare f r kopierfr sar med g nga, SK 50, G nga M \times L ngd L1:
M10X50****Best llningsdata**

Ordernummer	301304 M10X50
GTIN	4062406105556
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utf rande:**

Koniskt utf rande.

Anv ndningsdata:

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

Specialtillbeh r:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

utkragningsl�ngd A-m�tt	69 mm
g�ngaM	M10 \times 50
$\varnothing D_2$	18 mm
L ₂	5 mm
Utv�ndig- $\varnothing D$	23 mm
Effektiv l�ngd L ₁	50 mm
H�lldiameter D ₁ tolerans IT6	10,5 mm
f�ste	SK 50
H�llare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

Tillbehör

Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Momentnyckelmed omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50	308720 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50