



Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 8×D, Typ: 48



Beställningsdata

Ordernummer	232274 48
GTIN	4062406106034
Artikelklass	22G

Beskrivning

Utförande:

För hål upp till noggrannhet IT10.

Med invändig kylning. **Med raka spår.**

OBS!:

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Sänk matningsvärdena f med 5 % och v_c -värdena med 10 %.

Teknisk beskrivning

Diameterområde D_c	48 - 65 mm
morsekona MK storlek	5
Effektiv längd L_1	422,3 mm
Spännskruvar	232990 TX20
Antal skär Z	2
Utförande	8×D
Skaft	Morsekona
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

