

**Garant****Verktvghållare för kopierfräsar med gänga, BT 50, Gänga M × Längd L1:  
M16X150****Beställningsdata**

Ordernummer	303141 M16X150
GTIN	4062406106713
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Alla skaft hårdbearbetade.

**Användningsdata:**

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802.

Bearbetningsstrategi: HSC

utkragningenslängd A-mått: 188 mm

Håldiameter D<sub>1</sub> tolerans IT6: 17 mm

Ø D<sub>2</sub>: 29 mm

Utvändig-Ø D: 42,5 mm

Effektiv längd L<sub>1</sub>: 150 mm

L<sub>2</sub>: 10 mm

**Teknisk beskrivning**

Håldiameter D <sub>1</sub> tolerans IT6	17 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	150 mm
Utvändig-Ø D	42,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
utkragningenslängd A-mått	188 mm

L <sub>2</sub>	10 mm
gängaM	M16×150
fäste	BT 50
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

## Tillbehör

Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 50	308810 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308812 50
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308780 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50