

Garant**Verktvghållare för kopierfräsar med gänga, BT 50, Gänga M × Längd L1:
M10X100****Beställningsdata**

Ordernummer	303141 M10X100
GTIN	4062406106164
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Alla skaft hårdbearbetade.

Användningsdata:

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802.

Bearbetningsstrategi: HSC

utkragningenslängd A-mått: 138 mm

Håldiameter D₁ tolerans IT6: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Utvändig-Ø D: 32 mm

Effektiv längd L₁: 100 mm

L₂: 10 mm

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	18 mm
gängaM	M10×100
Håldiameter D ₁ tolerans IT6	10,5 mm
Utvändig-Ø D	32 mm
utkragningenslängd A-mått	138 mm

L ₂	10 mm
Effektiv längd L ₁	100 mm
fäste	BT 50
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

Tillbehör

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 50	308810 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308780 50
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308812 50
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50