

Garant
Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: NO.0-80

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130040 NO.0-80
GTIN	4062406000059
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korak navoja	0,318 mm
Ø navoja	1,524 mm
Standard	DIN 371
Celotna dolžina L	40 mm
Globine navoja	3,81 mm
Ø osnovne izvrtine	1,25 mm
Število vpenjalnih utorov	2
Število rezil Z	2
Korakov na colo	80
Ø držala D _s	2,5 mm
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	2,1 mm
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	0-80 UNF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri