



## Pneumatiskt-hydrauliskt blindnitmutterverktyg FireFox®, Typ: 2



### Beställningsdata

Ordernummer	770515 2
GTIN	4007081056373
Artikelklass	74A

### Beskrivning

#### Utförande:

Arbetstryck 5–7 bar. Automatisk fastsättning så snart blindnitmuttern med ett lätt tryck sätts mot gängstiftet. Extremt ekonomiskt arbetssätt tack vare snabb fastsättning och blixtnabb nitningsprocess. Kombinerar möjligheterna att bearbeta blindnitmuttrar på basis av nitningskraften eller slaglängden i **en och samma maskin**.

#### leveransinnehåll:

Två montagenycklar NV 24/27, 1 sexkantnyckel NV 4, 1 flaska hydraulolja 100 ml, 1 oljepåfyllningsbehållare. Munstycke och gängstift M4, M5, M6, M8.

#### OBS!:

Reservmunstycken kan beställas under nr 770516.

### Teknisk beskrivning

slanganslutning	6 mm
inställbar nitningskraft, max. vid 5 bar	22000 N
för blindnitmuttrar av stål/aluminium	M3 – M12
max inställbar slaglängd	10 mm

luftförbrukning per nitningsprocess (beroende på gängen)	2 – 4 l
för blindnitmuttrar av alla material	M3 – M10
vikt	2,4 kg
slanganslutning	1/4 tum
Produktslag	Blindnitapparat

## Tillbehör

Reservmunstycke med gängstift Typ M8	770516 M8
Reservmunstycke med gängstift Typ M12	770516 M12
Reservmunstycke med gängstift Typ M10	770516 M10
Reservmunstycke med gängstift Typ M6	770516 M6
Reservmunstycke med gängstift Typ M4	770516 M4
Reservmunstycke med gängstift Typ M5	770516 M5
Reservmunstycke med gängstift Typ M3	770516 M3