



Granitplatta Noggrannhet 00, längd × bredd: 1500X1000mm



Beställningsdata

Ordernummer	430400 1500X1000
GTIN	2050001949820
Artikelklass	46H

Beskrivning

Utförande:

Extra väl utbalanserad natursten.

- **Felfri, homogen struktur.**
- **Nedböjnings- och vridstyv.**
- **Fullständigt rostfri och syrafast, låg värmeledningsförmåga.**
- **Mikrofin bearbetning av ytan (diamantläppad). De tillåtna toleranserna underskrids.**
- **Optiskt renslipade ytterkanter.**
- **Stödpunkter (stålkulinsatser) finns på undersidan för att ge en statiskt bestämd lagring.**
- **Hårdare än härdat stål (6 – 7 enligt Mohs skala), omagnetiska och inte elektriskt ledande.**

Noggrannhet:

Tillverkning och slutkontroll sker i datorstyrda klimatrum. Den mätutrustning som används garanterar exakt överensstämmelse med nationella och internationella kalibreringslaboratorier.

DIN 876/00 – särskilt diamantfinslipad för mätrummet.

leveransinnehåll:

Inklusive provningscertifikat, transportförpackning. Inklusivt stålkuleinsatser.

OBS!:

På förfrågan: Rostfria stålgänginsatser, T-spårskenor av stål (för nr 430190, kan inte föras med T-spårskenor av stål), noggrannhet 000, andra dimensioner, mellandimensioner.

Leveranskostnaden tillkommer.

Teknisk beskrivning

Tjocklek	190 mm
planhet	0,005 mm
vikt	855 kg

antal stålkuleinsatser	5
Norm	DIN 876
noggrannhet	00 mm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Mätplatta

Tillbehör

Dubbdockor par, kvalitet 1, kraftigt utförande spetshöjd 200 mm	431710 200
Dubbdockor par, kvalitet 1, kraftigt utförande spetshöjd 150 mm	431710 150
Styr- och spänn- T-spårskena inklusive montering För plattlängd 1500 mm	431700 1500
Kullagerprisma par	431705