

Garant**Roterande svarvdubb stötdämpning, Morsekona: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	321405 3
GTIN	4045197720948
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

- **Spetsvinkel 60°.**
- **Den roterande dubben fjädrar som tryck- och längdkompensering, stötdämpande.**
- **Roterande dubb av genomhärdat verktygsstål som inslipats i lageranordningen med exakt passning.**
- **Livstidssmört precisionsrullager.**
- **Axeltätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.**
- **Extremt styv med extra skaftlager.**
- **Hela verktyget är härdat och slipat.**

Precisionsutförande.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

- **För dämpning av stötartade belastningar.**
- **För kompensering av längdutvidgning.**
- **Lämplig att användas med medbringardubb.**

hus-Ø D: 60 mm

effektiv längd B: 95 mm

största spets-Ø A: 25 mm

maximalt radiellt kast: 0,005 mm

maximalt varvtal: 5000 min⁻¹

för arbetsstycksvikt: 300 kg

Teknisk beskrivning

för arbetsstycksvikt	300 kg
hus-Ø D	60 mm
största spets-Ø A	25 mm
maximalt varvtal:	5000 min ⁻¹
maximalt radiellt kast	0,005 mm
Morsekona	MK3
effektiv längd B	95 mm
Produktslag	centreringspets