

Garant**Roterande svarvdubb stötdämpning, Morsekona: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	321405 5
GTIN	4045197720962
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

- Spetsvinkel 60°.
- Den roterande dubben fjädrar som tryck- och längdkompensering, stötdämpande.
- Roterande dubb av genomhärdat verktygsstål som inslipats i lageranordningen med exakt passning.
- Livstidssmört precisionsrullager.
- Axeltätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
- Extremt styv med extra skaftlager.
- Hela verktyget är härdat och slipat.

Precisionsutförande.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

- För dämpning av stötartade belastningar.
- För kompensering av längdutvidgning.
- Lämplig att användas med medbringardubb.

hus-Ø D: 92 mm

effektiv längd B: 146 mm

största spets-Ø A: 40 mm

maximalt radiellt kast: 0,005 mm

maximalt varvtal: 3500 min⁻¹

för arbetsstycksvikt: 1000 kg

Teknisk beskrivning

största spets-Ø A	40 mm
maximalt varvtal:	3500 min ⁻¹
Morsekona	MK5
hus-Ø D	92 mm
för arbetsstycksvikt	1000 kg
effektiv längd B	146 mm
maximalt radiellt kast	0,005 mm
Produktslag	centreringspets