

Garant**Invändig skärhållare för sticksvarvning, Vänster, Skaftdiameter DS /
Stickbredd w: 12/1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273791 12/1,5
GTIN	4045197721105
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Tillsammans med den konvexa fastspänningen av vändskären leder det till maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Teknisk beskrivning

Skruvar	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Minimiförborrningshåldiameter D_{\min}	16 mm
Mittförskjutning L_3	9,5 mm
Spårbredd w	1,5 mm
t_{\max} invändig bearbetning	4,5 mm
totallängd L	140 mm
Utkragande längd L_1 indragna hållare	30 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
användningsområde	#radiellt instick, invändigt
Användning	Vänster
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Kläm-skruv Typ 12	279815 12
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500