

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, MF: M14X1,75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130005 M14X1,75
GTIN	4062406004699
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	12,25 mm
Globine navoja	42 mm
Celotna dolžina L	110 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	1,75 mm
Ø držala D _s	11 mm
Število rezil Z	3
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05

Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Standard	DIN 376
Ø navoja	14 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M14×1,75
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri