



Roterande fil Filtandning STEEL – grov, VHM, Typ: C1625



Beställningsdata

Ordernummer	547100 C1625
GTIN	4007220003022
Artikelklass	55F

Beskrivning

Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Cylindrisk (WRC)

Huvud-Ø: 16 mm

Huvudängd L₁: 25 mm

totallängd: 70 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	Cylindrisk (WRC)
Huvud-Ø	16 mm
Form	C1625
totallängd	70 mm
Huvudängd L ₁	25 mm
Tandningsfinhetsgrad	grov
förkortning tandning	STEEL
Skaft-Ø	6 mm

Skärmaterial

VHM

Produktslag

Roterande fil