


Garant**ER-hylsmutter High Speed, för ER: 11****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 309610 11 |
| GTIN | 4062406110031 |
| Artikelklass | 31Z |

Beskrivning**Utförande:**

Gänga och kona slipad i en fastspänning förhögst rundgångsnoggrannhet. Alla muttrar belagda för: Lägre friktion och **högre spännkraft** samt hög slitage- och korrosionsbeständighet. **Med sexkant** nyckelvidd 17.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Specialtillbehör:

ER-chucknycklar nr 309680 – 309740.

Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

OBS!:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|----------|
| max. åtdragningsmoment | 40 Nm |
| Gänga | M14:0,75 |
| Nyckelvidd SW | 17 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Utvändig-Ø D | 19 mm |
| totallängd L | 12 mm |
| Norm | DIN 6499 D |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Produktslag | Spännmutter |