

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, MF: M18X0,35****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130005 M18X0,35
GTIN	4062406004941
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	54 mm
4-kotno držalo □	11 mm
Ø osnovne izvrtine	17,65 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 376
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G

Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Ø navoja	18 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Korak navoja	0,35 mm
Ø držala D _s	14 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M18x0,35
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri