

**Garant****Strojni navojni svedri za skožnjo izvrtino, TiN, MF: M14X0,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130005 M14X0,5
GTIN	4062406004644
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	9 mm
Globine navoja	42 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX

Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala D <sub>s</sub>	11 mm
Ø osnovne izvrtine	13,5 mm
Število rezil Z	3
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	110 mm
Korak navoja	0,5 mm
Standard	DIN 376
Ø navoja	14 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M14 x 0,5
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri