

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, MF: M15X1,25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130005 M15X1,25
GTIN	4062406004750
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø navoja	15 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	110 mm
Korak navoja	1,25 mm
Globine navoja	45 mm
Standard	DIN 376
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX

Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Ø držala D _s	12 mm
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	13,75 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M15×1,25
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri