


**Garant****Svängbar perforerad sidopanel, höjd: 962mm****Beställningsdata**

Ordernummer	928101 962
GTIN	4062406113155
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

Skrivas fast på stolpar. Svängbar, fixeras med gjutna gångjärn. För översiktlig och ergonomisk verktygsförvaring.

**Passar till:**

Bärande stolpe nr 928010 storlek 962, nr 928076.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

**Teknisk beskrivning**

Perforerad panel utförande	Enkelsidig
Djup	25 mm
vikt	6 kg
Bredd	420 mm
höjd	962 mm
lyftförmåga	20 kg

Materialtjocklek	1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Perforerad panel