



Tryckluftsmutterdragare ATEX, Typ: 6748EX



Beställningsdata

Ordernummer	079220 6748EX
GTIN	015451720612
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull och mycket robust mutterdragare med **slaggenerator med dubbla hammare lagrad i oljebad för lång livslängd**. Enkel enhandsmanövrering. Välbalanserat handtag för ergonomisk hantering, försett med krok för fastsättning i lyftfjäder. Med **ATEX-certifiering**.

momentintervall: 180 - 760 Nm

max skruv-Ø (8,8–2,9): M20

maximalt varvtal: 8400 min⁻¹

fästprofil verktygshållare: Fyrkant

mått verktygshållare: 1/2 tum

maximal luftförbrukning: 852 l/min

Teknisk beskrivning

Längd	200 mm
fästprofil verktygshållare	Fyrkant
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
vikt	2,4 kg

tillverkarens beteckning	6748EX
momentintervall	180 - 760 Nm
bullernivå	93 dB(A)
maximal luftförbrukning	852 l/min
maximala vibrationer enligt EN	8,7 m/s ²
maximalt varvtal:	8400 min ⁻¹
mått verktygshållare	1/2 tum
max skruv-Ø (8,8–2,9)	M20
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	NPT
Produktslag	Skruvdragare