

Garant
Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, MF: M33X3

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130005 M33X3
GTIN	4062406006181
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo □	20 mm
Ø držala D _s	25 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Standard	DIN 376
Celotna dolžina L	180 mm
Korak navoja	3 mm
Število rezil Z	4
Ø osnovne izvrtine	30 mm
Ø navoja	33 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX

Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Globine navoja	99 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M33×3
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri