

**Garant****Roterande fil, VHM, Typ: T1610/8****Beställningsdata**

Ordernummer	541000 T1610/8
GTIN	4062406115791
Artikelklass	51D

**Beskrivning****Utförande:**

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

**Avgradningsfräs (invändig)** med vänstergående tandning och 45°-vinkel för **avfasning**.

**Användningsdata:**

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

**OBS!:**

Reducerat varvtal för pinnfräsar med total längd 120 mm: högst 11 000 varv per minut

**Teknisk beskrivning**

Huvud-Ø	16 mm
totallängd	120 mm
förkortning tandning	Z3
Skaft-Ø	8 mm

Vinkel	45 grad
Tandningsfinhetsgrad	medel
Formbeskrivning	Avgradare
huvudlängd	10 mm
Serie	Filtandning Z3
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil