

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, MF: M4X0,7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130005 M4X0,7
GTIN	4062406004118
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Standard	DIN 376
Korak navoja	0,7 mm
Celotna dolžina L	63 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H

Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	3,3 mm
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	4,5 mm
Ø navoja	4 mm
Globine navoja	12 mm
4-kotno držalo □	3,4 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M4 × 0,7
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri